

2600 Watt Winkelschleifer T-Rex mit enormen Kraftreserven, 230 mm

L 26-6 230

Bestell-Nr. 436.704



2600 Watt Winkelschleifer T-Rex mit enormen Kraftreserven, 230 mm

- + Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- + Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- + Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- + Zusätzliche Dämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- + SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- + Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff. Der Griffbereich ist nach rechts und links für eine optimale Arbeitshaltung um 90° drehbar
- + Spindelarretierung
- + Abnehmbare Abdeckkappe für einen einfachen Kohlenwechsel
- + Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- + Trenn-Schutzhaube, optionales Zubehör (Bestell-Nr. 389.625)

Technische Attribute

Max. Schleifkörper-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 /min
Leistungsaufnahme	2600 Watt
Leistungsabgabe	1800 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Spannhals-Ø	64 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	6,35 kg

Grundausrüstung

1 Schutzhaube 230 Ø schleifen	338.729
1 SoftVib-Handgriff	325.384
1 Stirnlochschlüssel BL 5	100.110
1 Spannflansch	338.753
1 Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14	253.049

Zubehör

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Bestell-Nr. 349.054



Technische Attribute	
Abmessung in mm	230 Ø x 22,2
Verpackungseinheit	1

Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

SDS-Clic Schnellspannmutter M 14

Bestell-Nr. 253.049



Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

SoftVib-Handgriff

Bestell-Nr. 325.384



Technische Attribute	
Typ	M 14
Verpackungseinheit	1

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

dadurch deutlich reduziert.

Schutzhaube Schleifen

Bestell-Nr. 338.729



Schutzhaube zum Schleifen.

Technische Attribute

Durchmesser in mm	230
Verpackungseinheit	1

Schutzhaube Trennen

Bestell-Nr. 389.625



Schutzhaube zum Trennen, passend für L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Technische Attribute

Durchmesser in mm	230
Verpackungseinheit	1

Zubehör

Absaughaube

Bestell-Nr. 445.487



Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 230 mm. Bestehend aus Absaugung mit Führungsrad und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.

Technische Attribute

Durchmesser in mm	230
Verpackungseinheit	1

Schutzhauben-Deckel

Bestell-Nr. 446.068



Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.

Technische Attribute

Durchmesser in mm	230
Verpackungseinheit	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Transportkoffer

Bestell-Nr. 444.391



Technische Attribute

Gewicht	4,0 kg
Verpackungseinheit	1

Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis \varnothing 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis \varnothing 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.