



SPRINTER

Modell	Länge	Bandbreite
SR 30	30 m	10 mm

Technische Details:

Artikelbezeichnung	Bandmaß
Skalierung	mm
EG-Genauigkeitsklasse	I
Material Band	Stahl
Oberfläche Band	matt lackiert, weiß
Endhaken	Multifunktion
Nieten für Endhaken	2
Verstärkungsplatte	Kunststoff
Material Gehäuse	ABS/TPE
Farbe Gehäuse	rot/schwarz
Ersatzband	auf Anfrage
Gehäuseform	Kapsel
Bandanfang	B
Getriebeübersetzung Kurbel	3:1

EIGENSCHAFTEN:

- Widerstandsfähiges Stahlband mit rostschtützender Phosphatbeschichtung
- Blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
- Drei mal schnellerer Bändeinzug durch Kurbelgetriebe
- Einklappbare Kurbel schützt vor Verletzungen
- Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
- Bruchsicheres 2-K-Kunststoff-Gehäuse
- Höchster Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung