

Artikelnummer: 143578

Kurzbeschreibung: Schaukasten WSM, Querformat, B 2000 x T 70 x H 1200 mm, für Innen & Außen, abschließbar, inkl. 10 Magnete & Schriftleiste

Langbeschreibung: Schaukästen WSM, f. Innen & Außen, abschließbar, inkl. 10 Magnete & Schriftleiste, Aluminium eloxiert, diverse Formate: Diese stabilen Schaukästen von WSM fungieren als professionelles Präsentationssystem für Informationen, Verlautbarungen und Ankündigungen aller Art. In ihnen finden die entsprechenden Schriftstücke einen gleichmaßen aufmerksamkeitsstarken wie geschützten Aufbewahrungsort. Die einzelnen Exemplare mit



einer Bautiefe von jeweils 70 mm sind dank eines Sicherheitsschlusses allesamt abschließbar und werden Ihnen bereits komplett montiert geliefert. Versehen mit einer wetterfesten Gummidichtung und einer Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, können die für die Wand- und Ständermontage geeigneten Schaukästen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Rahmen wurde aus edel eloxiertem, silberfarbenem Aluminium gefertigt und besitzt verwindungsfreie Gehrungsecken. Die Platzierung bzw. Auswechslung der Aushänge gelingt dank der 80-Grad-Öffnung und der in die Flügeltür integrierten Gasdruckfedern inklusive automatischer Arretierung zügig und unkompliziert. Die Rückwand ist farblich in Weiß gehalten und zeichnet sich durch eine korrosionsbeständige Verzinkung sowie magnethaftende Eigenschaften aus. Sie erhalten diese mit insgesamt 5 Jahren Garantie versehenen Schaukästen von WSM in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des Formates. Bitte beachten Sie, dass die Modelle mit einer Breite von 1600 mm und mit einer Breite von 2000 mm nur im Querformat verfügbar sind. 10 weiße Haftmagnete mit einem Durchmesser von jeweils 25 mm sowie eine weiße Blankschriftleiste sind im Lieferumfang bereits mit enthalten. Weitere Details: Ideal für die aufmerksamkeitsstarke Präsentation von Informationen, Bekanntmachungen, Dienstleistungen und Werbematerial. Sowohl für die Wand- als auch die Ständermontage geeignet. Rahmen mit verwindungsfreien Gehrungsecken. Dank wetterfester Gummidichtung sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet. Magnethaftende, korrosionsbeständig verzinkte Rückwand. 80-Grad-Öffnung für zügige, einfache Befüllung bzw. Auswechslung. Flügeltür mit integrierten Gasdruckfedern inklusive automatischer Arretierung. Abschließbar dank Sicherheitsschloss. Lieferung erfolgt montiert und inkl. 10 weißen Haftmagneten (jeweils \varnothing 25 mm) sowie einer weißen Blankschriftleiste. Material Rahmen: jeweils Aluminium, eloxiert. Material Scheibe: jeweils Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Farbe Rahmen: jeweils silberfarben. Farbe Rückwand: weiß. Bautiefe: jeweils 70 mm. Format: unterschiedlich (Modelle mit B 1600 mm und mit B 2000 mm nur im Querformat). Masse: unterschiedlich. Gewicht: unterschiedlich. Garantie: jeweils 5 Jahre.

EAN/GTIN: 4250366529080