



## Chemikalienschrank Tough, mit Auffangwannen

- in zwei Höhen lieferbar
- stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion

Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

- Zweipunktsicherheitsschloss im Türgriff integriert
- Korpus lichtgrau (RAL 7035), Türen sicherheitsgelb (RAL 1004)
- Anschlußmöglichkeit für Absaugventilation
- Luftaustausch durch Öffnungen in den Türen
- höhenverstellbare, verzinkte Wanneböden, Traglast 50 kg

**NEU**

Bestell-Nr. 211-333-63

4 Auffangwannen sind Standard bei der Höhe von 1950 mm



Bestell-Nr. 211-330-63

Auch in der kompakten Höhe von 1400 mm kann eine Vielzahl von kleinen Gebinden sicher gelagert werden.



Bestell-Nr. 211-327-63

| Typ                             | CS 60-140        | CS 95-140        | CS 120-140        | CS 60-195        | CS 95-195        | CS 120-195        |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Anzahl Auffangwannen [Stück]    | 3                | 3                | 3                 | 4                | 4                | 4                 |
| Maße außen B x T x H [mm]       | 600 x 500 x 1400 | 950 x 500 x 1400 | 1200 x 500 x 1400 | 600 x 500 x 1950 | 950 x 500 x 1950 | 1200 x 500 x 1950 |
| Auffangvolumen Auffangwanne [l] | 16               | 18               | 32                | 16               | 18               | 32                |
| Bestellnummer                   | 211-327-63       | 211-328-63       | 211-330-63        | 211-331-63       | 211-332-63       | 211-333-63        |