

BEGA**70 629**

Aansluitkast

IP 55

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Aansluitkast voor inbouw in bolderarmaturen of lichtmasten.

Productbeschrijving

Aansluitkast volgens

DIN 43 628/VDE 0660 · deel 505

De behuizing is van stootvaste

kunststof (polycarbonaat)

brandbeveiliging volgens UL94-V2

Deksel van de behuizing helder met

schroefbevestiging

2 bevestigingsslobgaten \varnothing 6,5 mm

Afstand 232 mm

voor inbouw in masten $\varnothing \geq 68$ mm

Deurgrootte vanaf 70 x 250 mm

3 kabelinvoeren met tweedelige kunststof

afdichting en geïntegreerde trekcontlasting

voor grondkabel 5 x 10[□]

2 kabelinvoeren met afdichtingsnippel voor

armatuur aansluitkabel 4 x 2,5[□]

2 zekeringhouders met schroefkop

voor smeltzekering Neozed D01 tot 16A

met ingezette zekeringen Neozed D 01 6 A

Veiligheidsklasse II

Classificatie IP 55

Beschermd tegen stof en spuitwater

Gewicht: 0,4 kg

