

Blume Förderanlagen Kurve 45 ° für Rollenbahn



Tragrolle aus Kunststoff,
Rollendurchmesser 30 mm,
Bahnbreite 300 mm, Achsabstand
37,5 mm



Artikelnummer: 551296



Blume Förderanlagen Kleinrollenbahn - Einzelelement

Kurve 45°

Kurve 45 ° für Rollenbahn

- Tragrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 30 mm
- Bahnbreite 300 mm
- Breite 340 mm
- Achsabstand 37,5 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 113 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Breite	340 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Fördergutlänge min.	113 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	37,5 mm
Biegung	45 °	Rahmenhöhe	70 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenbreite	20 mm
Material Rolle	Kunststoff	Material Rahmen	Stahl
Durchmesser Rolle	30 mm	Rahmenoberfläche	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil

Bahnbreite 300 mm

Gewicht 13,9 kg


Zubehör

429248



Seitliche Führung für Kurve für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf

551886



Seitliche Führung für Kurve für Rollenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf