

Artikelnummer: 130084

Kurzbeschreibung: Ultraschall-Reinigungsgerät
SONOREX SUPER RK 514 BH

Langbeschreibung: Ultraschall-Reinigungsgerät
SONOREX SUPER RK 514 BH: Für den Einsatz im
Service-Bereich sowie für Reparaturen und
Wartungen. Das universell einsetzbare Ultraschall-
Reinigungsgerät ist umgeben von einem
tropfwassergeschützten Edelstahlgehäuse.

Schaltuhr für 1 - 15 Min und Dauerbetrieb Heizung:
30 - 80-Grad 230 V, 50/60 Hz, alternativ 115 V,
50/60 Hz Schwingwanne: innen L 325 x B 300 x T
200 mm Inhalt: 18,7 Liter Außenmaße: L 355 x
B 325 x H 385 mm Ultraschall-Spitzenleistung: 860
Watt HF-Leistung: 215 Watt Heizleistung: 600

Watt Einsatzbereiche - Feinmechanik: Reinigen von Edelstahl-, Messing- und
Aluminiumteilen Maschinenbau: Reinigen und Entfetten von Lagern, Kurbelwellen,
Wendeplatten, Werkstücken und elektrostatischen Filtern Automobilindustrie: Reinigen von
Einspritzdüsen, Vergasern, Spritzpistolen, Düsen, Stoßdämpfern, Motorteilen,
Leiterplatten und Schneidwerkzeugen Schleiferei und Poliererei: Reinigen von
Lampenschirmen Bürotechnik: Teilereinigung von Kopierern, Druckern,
Frankiermaschinen, Gehäusen und Tastaturen Materialprüfung: Reinigen und Entfetten
von Messwerkzeugen Arbeits-/Brandschutz: Reinigung von Atemschutzmasken und ver-
stärkten Teilen Formenreinigung: Reinigen von Kunststoff-Formenwerkzeugen
Verkehrstechnik: Reinigen von Relais, Lötrahmen sowie Getriebe- und Motorteilen
Gaststätten: Reinigen und Entfetten von E-Filtern und Kaffeeautomatenteilen Richtiges
Zubehör erleichtert die Ultraschallanwendung und schont gleichzeitig Schwingwanne und
Reinigungsgut. Reinigungsgut oder Gefäße nicht auf dem Wannenhoden platzieren.



EAN/GTIN: 4250510837771