

## Kappes Systemschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 410 mm, 100 Kästen, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 100 Kästen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Füße, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



**KAPPES**



**Artikelnummer: 522339**



## Kappes Regalschrank mit Regalkästen extra flach

Systemschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 410 mm
- 100 Kästen
- Bestückung 64 x H x B x T 65 x 120 x 300 mm, 36 x H x B x T 65 x 240 x 300 mm
- Traglast je Ebene 80 kg
- Konstruktion aus Stahlblech
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- vorgebaute, verstärkte Türen
- Türöffnungswinkel 200 °
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 100 Kästen
- Im Raster von 10 mm verstellbar

- mit Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Füße
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schranksystem	Systemschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Unterbau	Füße
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	10 mm
Tiefe	410 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden, Kästen	abschließbar	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	16 Stück	Verriegelung	3-seitig
Traglast Fachboden	80 kg	Türöffnungswinkel	200 °
Sichtlagerkästen Anzahl	100 Stück	Griff	Drehgriff
Kasten-Anzahl x Größe	64 x H x B x T 65 x 120 x 300 mm, 36 x H x B x T 65 x 240 x 300 mm	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Tür Ausführung	vorgebaute, verstärkte Türen
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	121,68 kg
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet		

## Zubehör

509403		Querteiler, für Regalkästen, Höhe x Breite 65 x 120 mm, aus Polypropylen in blau
509404		Querteiler, für Regalkästen, Höhe x Breite 65 x 240 mm, aus Polypropylen in blau
509406		Etikett für Regalkästen, Höhe x Breite 22 x 75 mm, in weiß
509651		Querteiler, für Regalkästen, Höhe x Breite 65 x 120 mm, aus Polypropylen in rot
509652		Querteiler, für Regalkästen, Höhe x Breite 65 x 240 mm, aus Polypropylen in rot

## Dazu passt auch ...

103592		Abfallbehälter, feuerhemmend, Inhalt 57 l, Höhe x Durchmesser 930 x 390 mm, Korpus aus Fiberglas in schwarz, Deckel aus Fiberglas in schwarz
297555		Systemregal - Grundfeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 806 x 336 mm, Fachlast 100 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

524162		<p>Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschiebbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau</p>
527144		<p>Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz</p>
529930		<p>Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium</p>