



Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	OF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	3 A bei 415 V, AC 50/60 Hz 6 A bei ≤ 240 V, AC 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung	240 - 415 V AC 50/60 Hz 24 - 130 V DC
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	85 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	0,03 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) 1 Kabel(n) 2,5 mm ² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm ² (AWG 16) - fest
Drahtisolationlänge	9 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]UR[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]PCT
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,100 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
VPE 1 Gewicht	37,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,500 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm

VPE 2 Länge	26,500 cm
VPE 2 Gewicht	512,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,009 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------