

# PRODUKTDATENBLATT

## FTK26

ALPHALINE ●○○


- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42



- Hohe Standzeit
- Komfortables Trennverhalten
- Leicht schneidend

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann.  
Eisen- und schwefelfrei.



Typenbezeichnung	FTK26
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	208731
GTIN	4011890071670
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,218 kg
Produktabmessung	230 x 2,5 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	2,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24R13BF11698
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890071687
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	5,450 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE