

BREMEN-SUPER

Art.Nr.: 293000



Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche, Material: Top-Rindnarbenleder hydrophobiert, Doppelnähte, gefüttert, Canvas-Stulpe, TÜV GS Schadstoff geprüft, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,9mg/cm²h, pH-Hautneutral, Länge: 24-32cm

- ▲ Schutzklasse: Kat. II
- ▲ EN Norm: EN 388, EN 420
- ▲ Größen: 7 – 12
- ▲ Farbe: grün/beige

- ▲ 1 VPE = Paar 120

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Universeller Arbeitshandschuh



Gute Griffeigenschaften



Atmungsaktives Leder



www.tuv.com
ID 0000042455

VERWENDUNGSBEISPIELE



Holz-, Bau- und Straßenindustrie



Metallverarbeitende Industrie



Entsorgungs- und Recyclingbetriebe



Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen



Forst-, Garten- und Agrarwirtschaft

VORZÜGE UND PLUSPUNKTE

- ▲ Hoher Tragekomfort
- ▲ Gute Standzeiten
- ▲ Rutschsicherheit

- ▲ Hochwertige Verarbeitung
- ▲ Atmungsaktives Leder
- ▲ Gute Griffeigenschaften

- ▲ Ergonomische Passform
- ▲ Sehr hohe Weiterreißfestigkeit
- ▲ Hohe Durchstichfestigkeit

EN 420: Allgemeine Anforderungen für Handschuhe



EN 388:2016: Mechanische Risiken



- 3 - Abriebfestigkeit
- 1 - Schnitffestigkeit
- 3 - Reißfestigkeit
- 4 - Stichfestigkeit

3134X