

NEPTUNE KEVLAR 70-205_216_325_421



Mechanikschutz



Schnittschutz



Mittlere Belastungen



IDEALE EINSATZBEREICHE

- Montage und Endbearbeitung
- Montage von Haushaltsgeräten
- Karosseriemontage
- Glasreparatur
- Blech- und andere Metallarbeiten
- Stanzarbeiten

Überragender Mechanik- und Schnittschutz

BESCHREIBUNG

- Die Ansell-Neptune®-Kevlar®-Strickhandschuhe bieten bei leichten bis schweren Arbeiten im Produktionsbereich herausragenden mechanischen Schutz.
- Schnittfest durch das Kevlar® -Garn bieten sie Ihren Mitarbeitern besten Tragekomfort und viel Beweglichkeit.
- Die Neptune®-Imprägnierung der Kevlar®-Fasern weist Flüssigkeiten ab, schützt das Kevlar®-Garn und sorgt so für eine längere Verwendbarkeit des Handschuhs. Die verstärkte Daumenbeuge bietet mehr Abriebfestigkeit und erhöht so ebenfalls die Lebensdauer des Handschuhs. Die beidhändig tragbaren Handschuhe sind waschmaschinenfest und können häufig wiederverwendet werden.


PRODUKTDESCHEIBUNG

Konstruktion	Gestrickt
Trägermaterial	Kevlar®
Gauge	13
Beschichtungsmaterial	Neptune®
Ausführung	-
Stulpenart	Strickbund
Farbe	Gelb
EN-Größen	7,8,9,10
Länge (mm)	220 - 280
Verpackung	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

PRIMÄRINDUSTRIEN



NORMEN UND ZERTIFIKATE



KATEGORIE III

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE



Kevlar.

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE



Siilikonfrei

Print date 01-04-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell