

**Gummileitung H07RN-F**DB 1600096  
gültig ab: 2017-10-25**Verwendung**

H07RN-F sind schwere Gummischlauchleitungen für den Einsatz bei hohen Beanspruchungen in trockenen oder feuchten Räumen sowie im Freien. Andauernde, betriebsmäßige Bewegungen, Zwangsführungen, bzw. der Einsatz auf Leitungstrommeln oder Rollen oder unter Zugbelastung mit mehr als 15 N/mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt sind nicht zulässig. Anordnungen aus einadrigen Gummischlauchleitungen H07RN-F können für kurzschluss- und erdschlussichere Verlegungen nach VDE 0100-520 (VDE 0100-520) verwendet werden.

## Anwendungsgebiete:

Nach EN 50565-2 (VDE 0298-565-2) in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien unter Beachtung aller normativen Leitungseigenschaften; für mittlere mechanische Beanspruchungen, z.B. für Geräte in gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkstätten, Elektrowerkzeuge, transportable Motoren, Werkzeugmaschinen;

**Aufbau**

Aufbau	gem. EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21).
Leiter	feindrähtige blanke Cu-Litzen gemäß IEC 60228 bzw. EN 60228 (VDE 0295), Klasse 5
Aderisolation	Gummimischung Typ EI4 gem. EN 50363-1 (VDE 0207-363-1).
Aderkennzeichnung	bis einschl. 5 Adern farbig gemäß VDE 0293-308 (VDE 0293-308) mit bzw. ohne GN-GE Schutzleiter ab 6 Adern schwarze Adern mit weißen Ziffern mit GN-GE Schutzleiter gemäß EN 50334 (VDE 0293-334).
Außenmantel	Gummimischung Typ EM2 gem. EN 50363-2-1 (VDE 0207-363-2-1).

**Elektrische Eigenschaften**

Nennspannung	U <sub>0</sub> /U	450 / 750 V
Prüfspannung	A / A	2500 V AC

**Mechanische und thermische Eigenschaften**

Mindestbiegeradius	4 bis 8 x D gem. EN 50565-1 (VDE 0298-565-1) Tab.3
Temperaturbereich	-25 °C bis +60 °C max. Leitertemp.
Ölbeständigkeit	gem. EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Brennverhalten	gem. EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2)
Prüfungen	gem. IEC 60811, EN 50395, EN 50396

Die Leitung ist mit dem ◀ HAR ▶ HARmonisierungs-Kennzeichen oder HARmonisierungs-Kennfaden gekennzeichnet.

EU-Richtlinien Die Leitungen sind konform zu den EU-Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie).