

GESETZLICHE INFORMATION

Hersteller
ATG LANKA (PVT) LTD.
Spur Road 7- IPZ Phase 2
Katunayake
Sri Lanka
Tel: +94 11 48 38 900
Fax: +94 11 22 53 887
info@atg-glovesolutions.com

Kontaktadresse in der EU:
Heilbronner Str. 150
70191 Stuttgart
Deutschland

DE/DE

MaxiFlex[®]

PRECISION HANDLING[™]

Importeur
BIG Arbeitsschutz GmbH
Königsberger Str. 6
21244 Buchholz i.d. Nordheide
Germany
Tel: +49 4181 / 9095-0
Fax: +49 4181 / 9095-55
info@big-arbeitsschutz.de

MULTIPACK

Inhalt: 12 Paar

Nicht für den Einzelverkauf vorgesehen.

Bei Entnahme einzelner Handschuhpaare zum Einzelverkauf hat der Händler sicherzustellen, daß der Verbraucher die vorliegende Anleitung als Kopie ausgehändigt bekommt.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung kann desweiteren über:
www.atg-glovesolutions.com
als elektronisches Dokument heruntergeladen werden.



HANDCARE[™]
GARANTIERT HAUTFREUNDLICH



DERMATOLOGISCH KLINISCH GETESTET
DURCH SKIN HEALTH ALLIANCE



IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT REACH



STANDARD 100 BY OEKO-TEX[®]



VORGEWASCHEN



www.atg-glovesolutions.com

www.atg-glovesolutions.com



www.atg-glovesolutions.com

KONFORMITÄT

Hiermit erklärt ATG®, dass dieser PSA-Typ (siehe Typenliste) der **Verordnung (EU) 2016/425** entspricht. Der Handschuh ist entsprechend gekennzeichnet. Er entspricht den anwendbaren Technischen Normen EN.

Die CE-Konformitätserklärung erhalten Sie unter: <http://www.atg-glovesolutions.com/ce>
Die technische Dokumentation unter: <http://www.atg-glovesolutions.com>

TYPENLISTE UND LEISTUNGSWERTE

EC Typenzertifikate ausgestellt durch:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH (d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

| | | |
|--|--|--|
| MaxiFlex® Elite™ 34-244, 34-245 34-274, 34-275 | EN 420:2003+A1: 2009 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4121A | |
| MaxiFlex® Active™ 34-814, 34-824 | EN 420:2003+A1: 2009 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4131A | |
| MaxiFlex® Comfort™ 34-924, 925, 926 | EN 420:2003+A1: 2009 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4121A EN 407:2004 - Leistungsstufe X1XXXX | |
| MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, 874A, 874FY, 875, 876, 878 34-834/42-874, 874FY, 875, 876, 878 | EN 420:2003+A1: 2009 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4131A | |
| MaxiFlex® Endurance™ 34-844, 845, 846, 847, 848 42-844, 845, 846, 847, 848 | EN 420:2003+A1: 2009 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4131A | |
| MaxiFlex® Cut™ 34-8443, 8453, 34-8743, 8743FY, 8753 | EN 420:2003+A1: 2009 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4331B* | |
| MaxiFlex® Cut™ 34-6443, 6453, 6743, 6753 | EN 420:2003+A1: 2009 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4X32B* | |
| MaxiFlex® Cut™ 34-1743 | EN 420:2003+A1: 2009 EN 388:2016 - Leistungsstufe 4331D* EN 407:2004 - Leistungsstufe X1XXXX | |

**GEBRAUCH/GEBRAUCHSEINSCHRÄNKUNGEN
(MECHANISCHE SCHUTZHANDSCHÜHE)****Mechanische Schutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten in trockenem Arbeitsumfeld.**

MaxiFlex® Comfort™ / MaxiFlex® Cut™ 34-1743 schützt vor Kontaktwärme von bis zu 100°C für 15s. (Kein Schutz vor offener Flamme!) Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenfläche.

Kein Schutz vor Flüssigkeiten oder Chemikalien. Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackte Kanten oder Schneiden. Verwenden Sie keinen Handschuh, wenn die Gefahr besteht, dass er sich im Gerät bzw. in sich bewegenden Geräteteilen oder Werkzeugen verfangen kann. Stellen Sie sicher das der Handschuh der EN 407 mit den entsprechenden Leistungswerten entspricht, wenn Handschuhe zum Schutz vor Hitze benötigt werden. Überprüfen Sie die Handschuhe vor Nutzung auf Beschädigungen/Defekte. Verunreinigungen und benutzen Sie keine verölt, verschlissenen oder defekten Produkte. Dies könnte zu Hautirritationen oder Kontaktdermatitis führen. In einem solchen Fall ziehen Sie einen Dermatologen oder Arzt zu Rate. Reinigen Sie den Handschuh nach Nutzung sorgfältig und stülpen Sie Handinnenfläche nach Außen um ein Abtrocknen der Innenseite zu ermöglichen.

Größentabelle nach EN 420:2003+A1:2009

| Größe | Minimale Länge (mm) | Hand(flächen)umfang (mm) |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 5 (EU) XXS (US) | 210 mm | 137 mm |
| 6 (EU) XS (US) | 220 mm | 152 mm |
| 7 (EU) S (US) | 230 mm | 178 mm |
| 8 (EU) M (US) | 240 mm | 203 mm |
| 9 (EU) L (US) | 250 mm | 229 mm |
| 10 (EU) XL (US) | 260 mm | 254 mm |
| 11 (EU) XXL (US) | 270 mm | 279 mm |
| 12 (EU) XXXL (US) | 280 mm | 295 mm |

Die Handschuhe können aus ergonomischen Gründen kürzer sein als die Normvorgabe. Dies erfolgt um die Beweglichkeit des Handgelenks zu gewährleisten. Diese Handschuhe schützen damit nur die Hand und nicht das Handgelenk bzw. den Unterarm. Sie sind deshalb lediglich für spezifische Anwendungen geeignet.

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME

| | |
|--|--|
| | EN 420:2003+A1:2009 Allgemeine Erfordernisse (Risiko-kategorie, Größen, Kennzeichnung, Markierung etc.) Hinweis zur vorliegenden Informationsbroschüre/Gebrauchsempfehlung |
| | EN 388:2016 Mechanische Risiken A: Abriebfestigkeit - Abriebzyklen (Leistungsstufe 0-4) B: Schnittfestigkeit - Coupe(Rundmesser)-Test - Index (Leistungsstufe 0-5) C: Weiterreißfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) D: Durchstichfestigkeit - N (Leistungsstufe 0-4) E: Schnittfestigkeit - TDM TestCut nach ISO 13997 - (Leistungsstufe A-F)* F: Stoßfestigkeit nach EN 13594:2015 - Y/N (P=Ja) |
| | EN 407:2004 (MaxiFlex® Comfort™, MaxiFlex® Cut™ 34-1743) Thermische Risiken A: Brennverhalten (0-4) B: Kontaktwärme (0-4) C: Konvektive Hitze (0-4) D: Strahlungswärme (0-4) E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0-4) F: Große Menge an geschmolzenen Materials (0-4) |
| | Lebensmittelkontakt (MaxiFlex® Ultimate™ 34-874) Das Symbol zeigt an, dass das Produkt in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen darf. Auf www.atg-glovesolutions.com erhalten Sie weitere Informationen zur Kompatibilität. |
| | Produktionsdatum MM/YYYY |

Höhere Leistungswerte stehen für besseren Schutz. Wenn "X" als Wert angezeigt wird, ist der Test entweder nicht ausgeführt worden oder ist nicht relevant. Stichfestigkeit kann nicht auf Nadeln/Injektionsnadeln angewandt werden.

* DIE ERGEBNISSE DES COUPE-TESTS SIND NUR ALS HINWEIS ZU VERSTEHEN, WOHINGEGEN DIE TDM-SCHNITTFESTIGKEITSPRÜFUNG REFERENZERGEBNISSE BEZÜGLICH DER LEISTUNG ANZEIGEN.

ZUSAMMENSETZUNG/ALLERGIEN

Einige Handschuhe können potentiell allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten, die bei Menschen mit einer Sensibilität für Allergien zu Reizungen und/oder allergischen Reaktionen bei Kontakt führen können. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu rate zu ziehen.

PFLEGEHINWEISE**Lagerung/Reinigung:**

In der Originalverpackung an einem frischen und trockenen sowie dunklen Ort aufbewahren. Von Ozon und Hitzequellen sowie offenem Feuer fernhalten.

Verschmutzte Handschuhe können bei 40°C bis zu 3x gewaschen werden. Lufttrocknung. Neue Handschuhe können aus der Originalverpackung bis maximal 5 Jahre nach dem aufgedruckten Produktionsdatum verwendet werden. Die Einsatzdauer wird durch den sichtbaren Verschleiß begrenzt.

Abfall/Entsorgung:

Die benutzten Handschuhe können mit umweltschädigenden oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung sollte deshalb in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen erfolgen. Für weitere Informationen bezüglich der sachgemäßen Wahl und Benutzung der Handschuhe, der angebotenen Leistungen sowie einer Kopie der Konformitätserklärung zu erhalten, wenden Sie sich an ATG® (info@atg-glovesolutions.com oder über Fax an: +94-11-225.38.87) bzw. den Lieferanten der Handschuhe.

GARANTIE/EINGESCHRÄNKTER SCHADENSERSATZ

ATG® garantiert die Konformität des vorliegenden Produkts mit den technischen Werten zum Zeitpunkt der Lieferung an die autorisierten Verkäufer. ATG® übernimmt keine Haftung für mündlich ausgesprochene Anwendungsgarantien oder Empfehlungen durch Fachhändler oder Importeure. Ebenfalls schließen wir die Haftung für unsachgemäßen oder falschen Einsatz und daraus möglicherweise entstehende Verletzungen aus. Der Anwender hat für den bestimmungsgerechten Einsatz des Produkts zu sorgen und akzeptiert die eingeschränkte Haftung. Die Verantwortung von ATG® ist auf den Wert des Produkts beschränkt.