

KERN 289-104

Mechanische Gewichts- und Kraftmessung mit Qualitätsfeder für lange Lebensdauer



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,100 N 0,500 N
Messbereich [Max]:	10 N
Präzision (von [Max]):	0,300 %
Voreingestellte Einheit:	N
Wägeeinheiten:	N
Überlastschutz (von [Max]):	1 %

Dienstleistungen (optional)

Werkskalibrierschein (Zugkraft):	961-1610
----------------------------------	----------

Kategorie

Marke:	Sauter KERN
Produktgruppe:	Mechanisches Kraftmessgerät

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	230 x 26 x 17 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	39 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	25 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	230 x 12,2 x 12,2 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	230 x 12,2 x 12,2 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

