

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

Traglast 1400 kg, Bereifung Kunststoff, Durchmesser x Breite 250 x 60 mm, Nabe mit Kugellager, Naben Länge x Ø 60 x 25 mm, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm

Artikelnummer: 502930



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Schwerlastrad

### Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 1400 kg
- Bereifung Kunststoff
- Durchmesser x Breite 250 x 60 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge x Ø 60 x 25 mm
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
- Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 70 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Feststeller	ohne
Rollentyp	Schwerlasträder	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Gesamthöhe	295 mm
Traglast	1400 kg	Nabenlänge	60 mm
Bereifung	Kunststoff	Nabenbohrung	25 mm
Rad-Ø	250 mm	Radbreite	60 mm

Material Felge	Kunststoff	Ausladung	70 mm
Radlager	Kugellager	Länge Platte	138 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben	Breite Platte	110 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x80 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	11 mm
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	5,36 kg
Schwenklager	Kugellager		

## Zubehör

502943



Rad, Traglast 1400 kg, Bereifung Kunststoff, Durchmesser x Breite 250 x 60 mm, Nabe mit Kugellager, Naben Länge x Ø 60 x 25 mm, Felge aus Kunststoff