

Bezeichnung	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
<b>HARTING-Crimpzange</b> für Rolle mit 500 Kontakten BC / har-bus® 64  für Rolle mit 250 Kontakten FC 1 FC 2 FC 3  BC / har-bus® 64 massive Leiter	09 99 000 0248   09 99 000 0247 09 99 000 0119 09 99 000 0120  09 99 000 0627	Leiterquerschnitt 0,09 - 0,5 mm <sup>2</sup>  Leiterquerschnitt 0,09 - 0,25 mm <sup>2</sup> 0,14 - 0,56 mm <sup>2</sup> 0,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>  0,13 mm <sup>2</sup> (massive Leiter)	
<b>HARTING Crimphalbautomat</b>  Antriebsgerät mit Fußschalter 115/230 V – 50 Hz   Rollenhalter bei Verwendung von 2 500 Kontakten FC 1, FC 2 oder FC 3 und von 5 000 Kontakten BC / har-bus® 64	09 99 000 0246   09 99 000 0158	Positionshülse nicht erforderlich	
Crimpzangenvorsatz für Bandkontakte BC / har-bus® 64  FC 1 FC 2 FC 3  BC/har-bus® 64 massive Leiter	09 99 000 0252  09 99 000 0249 09 99 000 0250 09 99 000 0251  09 99 000 0628	Leiterquerschnitt 0,09 - 0,5 mm <sup>2</sup>  0,09 - 0,25 mm <sup>2</sup> 0,14 - 0,56 mm <sup>2</sup> 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>  0,13 mm <sup>2</sup> (massive Leiter)	
<b>Montagewerkzeug</b> für Kontakte BC / har-bus® 64  für Kontakte FC 1, FC 2 und FC 3	09 99 000 0100  09 99 000 0088		
<b>Demontagewerkzeug</b> für Kontakte BC / har-bus® 64  für Kontakte FC 1, FC 2 und FC 3	09 99 000 0101  09 99 000 0087		

DIN 41 612 Signal Kontakte zum Crimpen			BC Crimpkontakte 09 02 000 ....						har-bus® 64 Crimpkontakte 02 05 000 ....					
Artikel- nummer	Federkontakte	AFS 1	6474	8444	8474	6474	8444	8474	1511	1512	1513	1511	1512	1513
		AFS 2	6484	8434	8484	6484	8434	8484	2511	2512	2513	2511	2512	2513
Kontakte am Band: 5.000 Stück/Rolle			X			X			X			X		
Kontakte am Band: 500 Stück/Rolle				X			X			X			X	
Einzelkontakte					X			X			X			X
Kabeldurchmesser		mm <sup>2</sup>	0,09-0,5			0,13 mm <sup>2</sup> massive Leiter			0,09-0,5			0,13 mm <sup>2</sup> massive Leiter		
		AWG	28-20						28-20					
Handcrimpwerkzeug		09 99 000 0075			X						X			
		09 99 000 0248		X						X				
		09 99 000 0627					X						X	
Handcrimpwerkzeug 09 99 000 0620 mit Einsatz		09 99 000 0621			X						X			
		09 99 000 0629						X						X
Crimphalbautomat 09 99 000 0246 mit Crimpzangenvorsatz		09 99 000 0252	X	X					X	X				
		09 99 000 0628				X	X					X	X	
und Rollenhalter		09 99 000 0158	X			X			X			X		
Crimpautomat Typ BK 09 98 000 5000 mit Crimpwerkzeug		09 98 000 3004	X			X			X			X		
Montagewerkzeug		09 99 000 0100				X						X		
Demontagewerkzeug		09 99 000 0101				X						X		

DIN 41 612 Power Kontakte zum Crimpen			FC Crimpkontakte 09 06 000 ....									
Artikel- nummer	Federkontakte	AFS 1	6474	7474	8474	6471	7471	8471	6472	7472	8472	
		AFS 2	6484	7484	8484	6481	7481	8481	6482	7482	8482	
	Messerkontakte	AFS 1	9544	–	9554	9541	5541	9551	9542	5542	9552	
		AFS 2	9564	–	9574	9561	–	9571	9562	–	9572	
	Federkontakte für 1 x 1 Wickelstifte	–	6454	–	6464	6451	–	6461	6452	–	6462	
Kontakte am Band: 2.500 Stück/Rolle			X			X			X			
Kontakte am Band: 250 Stück/Rolle				X			X			X		
Einzelkontakte					X			X			X	
Kabeldurchmesser		mm <sup>2</sup>	0,09-0,25			0,14-0,56			0,5-1,5			
		AWG	28-24			26-20			20-16			
Handcrimpwerkzeug		09 99 000 0075			X							
		09 99 000 0076						X				
		09 99 000 0077									X	
		09 99 000 0191			X				X			X
		09 99 000 0247		X								
		09 99 000 0119						X				
		09 99 000 0120									X	
Handcrimpwerkzeug 09 99 000 0620 mit Einsatz		09 99 000 0621			X							
		09 99 000 0622						X				
		09 99 000 0623									X	
Crimphalbautomat 09 99 000 0246 mit Crimpzangenvorsatz		09 99 000 0249	X	X								
		09 99 000 0250				X	X					
		09 99 000 0251							X	X		
und Rollenhalter		09 99 000 0158	X			X			X			
Crimpautomat Typ BK 09 98 000 5000 mit Crimpwerkzeug		09 98 000 3005	X									
		09 98 000 3006				X						
		09 98 000 3007							X			
Montagewerkzeug		09 99 000 0088		X			X			X		
Demontagewerkzeug		09 99 000 0087		X			X			X		