

Datenblatt Produkt BL 4 40 G



Leiterkartensteckverbinder>Buchsenleisten


Gestanzte Kontaktfeder (Gabelkontakt), für \square 0,635 mm

Trennbar! Jede gewünschte Polzahl kann geliefert werden. Verpackung im Stangenmagazin (ab 6 polig)

Kenndaten

Raster:	2,54 mm
Polzahl:	40
Kontaktmaterial:	CuSn-Legierung
Kontaktoberfläche:	vergoldet
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse:	<ul style="list-style-type: none"> • Ni+≥0,2µm Au • Ni+4...6µm Sn
Typ Innenfeder:	Gabelkontakt
Steckfähigkeit für Anschlüsse:	□0,5...0,7mm
Einstecktiefe:	1,5...5mm
Steck- / Ziehkräfte:	1,5N/1,3N
Durchgangswiderstand:	≤10 mΩ
Kapazität zw. 2 benachbarten Kontakten:	≤ 0,9 pF
Nennstrom:	3 A
Nennspannung:	125 V AC
Prüfspannung:	1500 V
Isolierkörpermaterial:	PPS
Temperaturbereich:	<ul style="list-style-type: none"> • -40°C ... +200°C • (+260°C/ 10s)
Brennbarkeitsklasse:	UL 94 V-0
Ausführung:	gestanzte Kontaktfeder (Gabelkontakt)
Spezifischer Isolationswiderstand:	>10 ¹² Ω·m
Anschlussart:	THT (Einlöt)
Reflow lötfähig:	ja

Technische Zeichnung



Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
DEUTSCHLAND • GERMANY • ALLEMAGNE

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid

Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754

info@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de