



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktbereich	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts	TC
Geräteanwendung	Installation einer Rundleitung
Zielort Produkt	Rundleitung 7 - 10 mm
Installationstyp	Innenraum
Geliefertes Zubehör	Nagel
Nageldurchmesser	1,6 mm
Länge	25 mm
Einbautiefe	16 mm

Zusatzmerkmale

Farbton	Schwarz (NCS 9500)
Material	Clip: PP (Polypropylen) Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C

Montage

Umgebungseigenschaften	UV-beständig Stoßfest
Menge pro Satz	Satz à 100
Produktgewicht	0,00084 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	0,9 cm
VPE 1 Länge	1,3 cm
VPE 1 Gewicht	0,944 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
