



TruTool TKF 700

Műszaki adatok

**TruTool TKF 700
lejtőszög 30°****TruTool TKF 700
lejtőszög 37,5°****TruTool TKF 700
lejtőszög 45°****MAXIMÁLIS FAZETTAHOSSZOK**MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG
ACÉL 400 N/MM²

7 mm

7 mm

7 mm

MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG
ACÉL 600 N/MM²

5,7 mm

5,7 mm

5,7 mm

MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG
ACÉL 800 N/MM²

4 mm

4 mm

4 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR

40 mm

40 mm

40 mm

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG

1,5 m/min

1,5 m/min

1,5 m/min

LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS
MELLETT

815 1/min

815 1/min

815 1/min

NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY

1700 W

1700 W

1700 W

LEMEZVASTAGSÁG

1 mm - 20 mm

1 mm - 20 mm

1 mm - 20 mm

TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL

5,3 kg

5,3 kg

5,3 kg