



SEL-65230/F

Electric Scooter

mit Aluminium Rahmen



Multifunktionales Display

Hochleistungs LED Licht Vorne & Hinten

Klappbar für den einfachen transport

Vier Farben, Zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten.

Produktbeschreibung

Merkmale

- Escooter mit Aluminium Rahmen
- 300W Motor Leistung
- 6,5" Räder aus widerstandsfähigen Gummi und Frontkotflügel
- Vorderradaufhängung für extra Komfort
- Anti-Rutsch auf Standplattform
- Inkl. Multifunktionalem Display
- Licht & Reflektoren an der Front & Heck und Klingel
- Elektrische Bremse am Vorderrad, Manuelle Fußbremse hinten
- 8,8kg Leichtgewicht
- Klappbar für den einfachen Transport

Geschwindigkeit & Reichweite

- Bis zu 20 km/h, F-Version bis zu 25 km/h
- Bis zu 12 km Reichweite pro Aufladung


Batterie & Ladezeit


- 25.2V 4.000mAh (14x18.650 Zellen) eingebauter Akku
- 2-3 Stunden Ladezeit

Belastbarkeit

- Unterstützt eine Last von bis zu 100 kg


Zahlen & Fakten

 **Energieversorgung:** 25.2V 4.000mAh (14x18.650 Zelle) eingebauter Akku, Ladegerät inklusive

 **Abmessung:** 98(l) x 109(h) x 43(t) cm

 **Gewicht:** 8.8 kg

 1 Stk./Exportkarton
288 Stk./20' Container
700 Stk./40' Container

 **Barcode:**
Black: 5 706 751 062 339
White: 5 706 751 062 346
Orange: 5 706 751 062 575
Lime: 5 706 751 062 568

Fast version:
Black F: 5 706 751 062 513
White F: 5 706 751 061 486
Orange F: 5 706 751 062 582
Lime F: 5 706 751 061 486



20/25 KM/H



UP TO 10 KM
4AH

Bitte beachten:

- Geschwindigkeit und Reichweite können je nach Gewicht, Gelände, Temperatur und Fahrstil abweichen
- Achten Sie darauf, immer passende Schutzausrüstung zu tragen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten