

Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,
Traglast 150 kg, Schaufel Breite x
Tiefe 270 x 200 mm, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit Vollgummi-
Bereifung

Artikelnummer: 949237



3-Stern-Treppenkarre

Traglast 150 kg

Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite 1200 x 540 mm
- Traglast 150 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 270 x 200 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 140 mm



Technische Details

Transportgerät Transportkarre

Treppenkufen nein

Karrentyp	Treppenkarre	Bereifung	Vollgummi
Traglast	150 kg	Rad-Ø	140 mm
Schaufelbreite	270 mm	Sicherheitsgriff	ja
Schaufeltiefe	200 mm	Höhe	1200 mm
Sternsatz	3-Stern	Breite	540 mm
Material	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	enzianblau // RAL5010
klappbar	ja	Gewicht	14 kg

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm