

Rondelle sferiche / Rosette coniche · DIN 6319

23050.0027



Descrizione prodotto

Rondelle sferiche / Rosette coniche vengono utilizzate per compensare superfici non piane.

Materiale

Rondella sferica

- Acciaio bonificato, temprato, fosfatato al manganese

Assemblaggio

Le rosette esec. D servono per appoggi piani e rotondi.


Per fori asolati è necessario usare le rosette esec. G.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Rondelle sferiche / Rosette coniche, come DIN 6319, acciaio inox
- Dadi esagonali, DIN 6330 (altezza 1,5 d)

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni						Per viti	Carico	Coppia per	[g]	Codice ²⁾	
d ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₄	r ₁	d ₆	solo statico max.	collegamenti a vite ¹⁾ max.			
H13				Con rosetta conica forma D							
[mm]						[mm]	[kN]	[Nm]			
Rondelle sferiche, in acciaio cementato forma C – Fig. 1											
28	50	3,3	10,2	17	36	27	M27	221	1021	74	23050.0027

¹⁾ Valore della coppia calcolata su viti con filettatura standard, considerare gli eventuali prearichi. Coefficiente di attrito μ_{total} 0,14.

²⁾ Dimensioni non previste dalla norma DIN.

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.