

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION



PL-System





AT Modus
Automatic
Transmission

HIGHLIGHTS

- 800 Watt Leistungseingang
- 160 mm Schnittleistung in Holz
- Regelelektronik für materialgerechte Hubzahlen (5-stufige Hubzahlregelung)
- AUTO-Modus für optimale Regelung zwischen Leerlauf und Belastung (1.400 oder 2.800/min⁻¹)
- Standard, bis zu 17% geringere Vibration, im AT Modus bis zu 50% weniger Vibration als bei namhaften Wettbewerbern, dadurch wesentlich höhere und saubere Schnittleistungen
- Werkzeugloser Wechsel (PL-System) der Sägeblätter
- Verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte
- Einhand Sub-Base für exakte Kurvenschnitte
- Starkes Gebläse für freie Schnittpur
- 4-stufige PendelhubEinstellung
- Soft-touch Bügelgriff für sicheres Handling
- LED für optimale Sicht auf das Material

TECHNISCHE DATEN

Sägeleistung in Holz:	160 mm	
Sägeleistung in Stahl:	10 mm	
Sägeleistung in Alu:	10 mm	
Leistungsaufnahme:	800 W	
Leerlaufhubzahl:	800-2.800/min ⁻¹	
AT-Modus:	1.400 oder 2.800/min ⁻¹	
Hubhöhe:	26 mm	
Gehrungsschnitte L/R:	45°	
Kleinster Schnittradius:	25 mm	
Abmessungen: LxHxB	249x205x75 mm	
Gewicht:	2,5 Kg	

LIEFERUMFANG

- 1 Sägeblatt
- 1 Schlüssel
- 1 Staubabsaugadapter
- 1 HSC II (HIT-System Case II)



Artikel Nr.: 934.102.56

EAN Nr. 4966376249084



Verwindungsfreie Alu-Grundplatte



Starkes Gebläse für freie Schnittpur