



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6105P Outdoor handtrekwagen



Handtrekwagen voor buiten gebruik. Van gelaste stalen buis, vuurverzinkt. Laadvlak van aluminium kwintetplaat. Relingen 180/250 mm hoog met sterke buisprofielen. Aanschroefbare dissel met veiligheidshandgreep en huidvriendelijke Softgrip. Grote wielen met glasvezelversterkte kunststof velg, met lekvrije polyurethaan banden, naaf met rollager. Geschroefde wielbevestiging voor het eenvoudig wissel van de wielen.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	1145
laadvlak breedte (mm)	545
Totale lengte (mm)	1825
Totale breedte (mm)	840
Totale hoogte (mm)	811
Wielen	Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm)	400 x 100
Uitvoering	offen
Gewicht (kg)	30
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976561059