

## Scharniere aus Edelstahl

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Edelstahl 1.4401.

#### Ausführung:

poliert oder gestrahlt.

#### Hinweis:


Scharniere mit festem Achsstift und Senkbohrungen.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

### Zeichnungen



### Artikelübersicht

## Scharniere aus Edelstahl

### Artikelübersicht

#### Scharniere aus Edelstahl

Bestellnummer	Material Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	H	H1	F1 N	F2 N
K1085.052013130	Edelstahl A2	poliert	39	12,5	12,5	19,5	19,5	39	25	5,5	4	9	800	600
K1085.052013131	Edelstahl A2	gestrahlt	39	12,5	12,5	19,5	19,5	39	25	5,5	4	9	800	600
K1085.062515150	Edelstahl A2	poliert	50	15	15	25	25	50	30	6,5	6	12	1100	900
K1085.062515151	Edelstahl A2	gestrahlt	50	15	15	25	25	50	30	6,5	6	12	1100	900
K1085.083018180	Edelstahl A4	poliert	60	18	18	30	30	60	36	8,5	8	15	2000	1500
K1085.083018181	Edelstahl A4	gebürstet	60	18	18	30	30	60	36	8,5	8	15	2000	1500