



randafsluitstrip

Herenveen

voor antivermoeidheidsmat,
kliksysteem, aansluiting female,
lengte x breedte 910 x 150 mm, in
zwart



Artikelnummer: 235557




randafsluitstrip

- voor antivermoeidheidsmat
- kliksysteem
- aansluiting female
- lengte x breedte 910 x 150 mm
- in zwart




Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	uitvoering	female
	vloerbedekking	breedte	150 mm
accessoires voor	antivermoeidheidsmat	lengte	910 mm
confectionering	kliksysteem	kleur	zwart
	module	gewicht	2,6 kg
materiaal loopvlak	nitril		

Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	--

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht