

Anhänger

Länge x Breite 100 x 50 mm, aus 190 g/m² starkem Papier, in altweiß

VE 1000 Stück

Artikelnummer: 142645



Anhänge-Etiketten

Anhänger

- Länge x Breite 100 x 50 mm
- aus 190 g/m² starkem Papier
- in altweiß
- Befestigung über Lochung

Technische Details

Kennzeichnungstyp	Anhänger	Farbe	altweiß
Länge	100 mm	Befestigungsart	Lochung
Breite	50 mm	Grammatur	190 g/m ²
Material	Papier	Gewicht	10 kg

Zubehör

142654



Befestigung für Anhängeetiketten, Länge 210 mm

Dazu passt auch ...

531195		<p>Schiebebügelwagen, Traglast 300 kg, Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm, Plattform aus Stahl mit Gummibelag, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Schiebebügel klappbar, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung</p>
531537		<p>Wellpapp-Faltkarton, aus Karton in braun, zu 100 % recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 500 x 500 x 200 mm</p>
552664		<p>Luftpolsterfolie, Rollen Länge x Breite 100 m x 1000 mm, Aus LDPE, Stärke 70 µm, 2-lagig, In transparent</p>
552777		<p>PP-Packband, Trägermaterial aus Polypropylen mit Kleber aus Acrylat, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 49 µm, In transparent</p>