

## Drehspaltkeil inkl. praktischer Transportbox aus Spezialkunststoff

EH 3556.



### Produktbeschreibung

Das Axtblatt ist gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen, poliert und damit für jeden Einsatz bereit.

### Anwendungsgebiete

Effizientes und einfaches Spalten von Brennholz.

Durch die optimale Verdrehung um 20° wird eine hohe Spaltwirkung erzielt, optimal einsetzbar in Verbindung mit dem SIMPLEX-Spalthammer und den SIMPLEX-Vorschlaghämmern, massiver Drehspaltkeil aus gesenkgeschmiedetem Vergütungsstahl, Schlagplatte geschliffen und mit Kantenbruch versehen, Schneide blank geschliffen, mit Führungsnut und eingeschmiedeten Schrägnuten sowie seitlich eingeschmiedeten Griffmulden

### Werkstoff




- Vergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, Schlagplatte geschliffen und mit Kantenbruch versehen

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Stahlkeile stets nur mit einem Schonhammer mit Kunststoffeinsätzen eintreiben. Das Schlagen von Stahl auf Stahl kann zu Absplitterungen führen.

### Bestellinformationen

 Abmessungen [mm]	 [mm]	 [g]	Art.-Nr. <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">3556.260</span>
260	50	3100	