


Gefahrstoff-Container

Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, zur Lagerung im Freien (aktiv), Höhe x Breite x Tiefe 2375 x 4075 x 2875 mm, Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 501508



Gefahrstoffcontainer

für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe bei aktiver Lagerung

Gefahrstoff-Container

- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- zur Lagerung im Freien (aktiv)
- Höhe x Breite x Tiefe 2375 x 4075 x 2875 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1960 x 3980 x 2780 mm
- mit Bodenwanne und Gitterrost
- Bodenwanne mit 2000 l Auffangvolumen
- Doppel-Flügeltür
- mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich



Gefahrstoff-Lagertyp	Container	Auffangvolumen Bodenwanne	2000 l
Containertyp	Gefahrstoff-Container	Be- und Entlüftung	natürlich durch Bodenöffnungen
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Brandschutz	nicht brandgeschützt
Lagerort	im Freien	Isolierung	nein
Lagerung	aktiv	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Höhe außen	2375 mm	Breite Tür	1950 mm
Breite außen	4075 mm	Material	Stahl
Tiefe außen	2875 mm	Oberfläche	verzinkt
Tiefe innen	2780 mm	Material Gitterrost	Stahl
Innenhöhe	1960 mm	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Innenbreite	3980 mm	Anlieferung	fertig montiert
Innentiefe	2780 mm	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Container Ausstattung	technische Zwangsentlüftung	Gewicht	1280 kg
Boden Ausführung	Bodenwanne, Gitterrost		

Zubehör

201489		Rampe für Karre für Gefahrstoff-Container, Länge x Breite 1200 x 1000 mm
201490		Rampe für Hubwagen für Gefahrstoff-Container, Höhe x Länge x Breite 320 x 2900 x 1000 mm
201491		Entlüftung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt
201494		Schaltkasten, für Gefahrstoff-Container
505868		Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 800 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
505869		Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 1800 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
505870		Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 2600 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
700173		Stapler-/Kranentladung