

Industrie-Kanister 5 L, HD-PE

naturfarben, mit UN-Zulassung

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- kompakte Form - handlich und stapelbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 45 Art.-Nr. 550600 und Einfüllhilfe Art.-Nr. 819351
- Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.9/130/--/A/PA-03/417130/AMO
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 34 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = DIN 45
- t=Tiefe=145 mm b=Breite=195 mm h=Höhe=252 mm



Best.einheit	Stück
Breite	195
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	56,48
brutto Kg	0,25
Bruttogewicht VE Kg	2,28
Btl in Karton	0
EAN	4007228426205
Farbe	natur
Hersteller	hünersdorff
Höhe	252
Höhe Pal	0,15
Kartons pro Lage	4
Lagen	4
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	12
netto Kg	0,19
Stück / Lage	48
Stück / Palette bzw Kiste	192
Summe Kartons	16
Tiefe	145
VE	12
Volumen m3	0
Zolltarif	39233090