

## Information produit

# 78 23 125

## Electronic Super Knips®

DIN ISO 9654



- Dureté des tranchants env. 54 HRC
- Acier à outils INOX
- Pincés de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
- Tranchants meulés très coupants sans biseau
- Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm
- Cisaillement à microdécalage contrôlé de l'arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie
- Charnière avec rivet en acier inoxydable
- Très souple pour un travail moins fatiguant
- Avec ressort et limitation d'ouverture

MM  60°

### Informations générales

Réf.	78 23 125
EAN	4003773043096
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	55 g
Dimensions	125 x 77 x 13 mm
Norme	DIN ISO 9654
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 0,6 mm
Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 0,2 – 1 mm
Longueur de la mâchoire (B)	5,5 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)	7,5 mm
Largeur de tête (A)	13,5 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.