

Mini-Schallpegelmessgerät

- Messbereich 35-100dB
- Auflösung 0,1 dB
- Inkl. Windschutz
- Max-Min-Hold-Anzeige
- Auto-off
- Hintergrundbeleuchtung



Anwendungsbereiche

Ideal zur Kontrolle der zugelassenen Lärmbelastigung am Arbeitsplatz. Z.B. Bewertung von Büromaschinen(Kopierer, Drucker, etc.).

Technische Daten

Messbereich	35 bis 100 dB
Displayauflösung	0,1 dB
Genauigkeit	+/- 3,0 dB
Arbeitstemperatur	0..40°C
Batterielebensdauer	Typisch 50 Stunden bei Dauerbetrieb
Batterie	1 x 9 Volt Blockbatterie
Abmessungen	157 x 54 x 34 mm
Gewicht	131 g