

Druckluft-Geradschleifer

M2X075RG4

Kleinschleifmaschine verlängert - Spannzange

IR Ingersoll Rand



Geradschleifer M2 mit kompaktem, leistungsstarken, ölfreiem 0,75 kW (1PS) Motor für schnellere Materialentfernung,

- Freie Drehzahl 7.500 1/min.
- verlängerte Ausführung.
- Für schwere Anwendungen beim Schleifen, Schneiden, Putzen und Polieren.
- Interner Motordruckregler behält die Schleifgeschwindigkeit bei und steuert den Luftstrom für effizienten Energieverbrauch
- Abluftschlauch serienmäßig.

Technische Daten

Leistung (kW)	0,75
Freie Drehzahl (1/min)	7500
Spannfuttergröße (mm)	Spannzange 6 mm + 1/4"
Gewicht (kg)	1,35
Gesamtlänge (mm)	304
Anschlussgewinde (Zoll)	3/8
Mindestschlauchweite (mm)	10
Luftverbrauch (l/min)	1188
Geräuschpegel (dB(A))	88