


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6230A Kippbehälter mit Ablasshahn



Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	750
Inhalt (Liter)	300
Kastenmaße (mm)	1088 x 630 x 498
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm)	418
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)	655
Gesamtlänge (mm)	1313
Gesamtbreite (mm)	690
Gesamthöhe (mm)	576
Ausführung	mit Ablasshahn
Gewicht (kg)	79
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73101000
GTIN	4017976662305