

**PRODUKT-  
NEUHEIT**

# Betonschleifer CMG 1400



**PRODUKT-  
NEUHEIT**

# Betonschleifer CMG 1400



Segmentöffnung für randgenaues Arbeiten



Staubschutzhaube mit Absaugstutzen



Im praktischen Maschinenkoffer mit Schaumstoffpolsterung

**Zum Entfernen von Kleisterrückständen bei Fliesen- oder Bodenbelägen; Abtragen von Beton- und Estrichflächen; Entfernen von Schalungsnähten, Beschichtungen und Anstrichen; Abtragen und Glätten von mineralischen Oberflächen.**

- Hohe Abtragsleistung für schnellen Arbeitsfortschritt
- 1400 Watt Motor mit hohem Drehmoment
- Staubschutzhaube mit Absaugstutzen
- Segmentöffnung, fest montiert für randgenaues Arbeiten
- Lamellenring zur Sicherheit und konstant hoher Absaugleistung
- Verstellbarer Handgriff (30°), sichere Führung der Maschine
- Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel
- Konstantelektronik mit Überlastschutz
- Soft-Start-Elektronik und selbstabschaltende Kohlen
- 2 Jahre Garantie

## Technische Daten


<b>Leistungsaufnahme:</b>	1400 Watt
<b>Spannung:</b>	230 V / 50 Hz
<b>Drehzahl (leer):</b>	8000 min <sup>-1</sup>
<b>Ø Schleifscheibe:</b>	125 mm, Ø 22,2 mm, h: 22 mm
<b>Maschinengewicht (o. Scheibe):</b>	3,0 kg
<b>Kabellänge:</b>	3,8 m; H 07 RN-F 2 x 1 mm
<b>Ø Absaugstutzen:</b>	Ø 35 mm
<b>Zubehör:</b>	Schleifscheibe CGD-125-S
<b>Ausstattung:</b>	im Maschinenkoffer, mit Steckschlüssel
<b>Artikel-Nr.:</b>	19.005
<b>EAN:</b>	4011024190055
<b>Artikel-Nr. Lamellenring:</b>	20.928

# Diamant- schleifscheiben Profiqualität

## ZUBEHÖR

### CGD-125-S

Ø Schleifscheibe:	125 mm
Anwendung:	Für Estrich, Kleber, Beton, mit hoher Abtragsleistung bei abrasiven Material
Segmente:	10
Artikel-Nr.:	20.755
EAN:	4011024207555



### CGD-125-P

Ø Schleifscheibe:	125 mm
Anwendung:	Für Beton, Estrich, Naturstein, für hohe Standzeit und schnellen Arbeitsfortschritt, wenn hohe Leistung gefordert ist, feineres Schleifbild
Segmente:	15
Artikel-Nr.:	20.770
EAN:	4011024207708



### CGD-PKD 125-2

Ø Schleifscheibe:	125 mm
Anwendung:	Für Anstriche, thermoplastische und EP-Harz-Beschichtungen, wenig abrasive Materialien
Segmente:	6
Artikel-Nr.:	20.760
EAN:	4011024207609



# ZUBEHÖR

## Staubsauger VAC 35 M

### Hochleistungsstaubsauger für Betonschleifer CMG 1400 zum sauberen und gesunden Arbeiten

- Permanentes Arbeiten ohne Arbeitsunterbrechung wird durch 2-Filter-System ermöglicht
- Automatisches Reinigen der Filter während der Arbeit
- Hohes Luftstromvolumen für sauberes, staubfreies Arbeiten
- BGIA Zulassung für Staubklasse **M**
- Einschaltautomatik
- Kompakte Bauweise und stabiler Stand
- Praktische Ablagemöglichkeiten für Zubehör
- Übersichtliche Bedienelemente, praktische Bedienung

#### Technische Daten

<b>Leistungsaufnahme:</b>	1400 Watt
<b>Volumenstrom:</b>	61 l/s
<b>Unterdruck:</b>	248 mbar
<b>Behältervolumen brutto/netto:</b>	35L/25L
<b>Staubklasse:</b>	"M" gem. DIN EN 60335-2-69
<b>Kabellänge:</b>	8 Meter
<b>Gewicht:</b>	14,8 kg
<b>Schlauchanschluss:</b>	Ø 35 mm
<b>Schlauchlänge:</b>	5 m
<b>Artikel-Nr.:</b>	19.007
<b>EAN:</b>	4011024190079



**Starmix**

# Collomix<sup>®</sup>

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH

Daimlerstr. 9 • 85080 Gaimersheim • Deutschland

Tel. ++49 (0) 8458 / 3298-0

Fax ++49 (0)8458 / 3298-30

info@collomix.de • www.collomix.de