



Abbildung ähnlich

NETZDROSSEL F. FU; PHASEN:3; UN1(V):480;
 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):80 /60; I LN (A):72; UK(%):2;
 LN(MH):0,176; TA/ISOKL:40 /B; IP00;
 ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS; EN 61558-2-20
 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL<

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Bezeichnung		Netz-drossel f. FU
Produkt-Markename		SIDAC
Phasenzahl		3
Spannungsart		AC
Betriebsspannung Bemessungswert	V	400, 480
Betriebsfrequenz Bemessungswert	Hz	50 ... 60
Strom		
• bei AC		
— Bemessungswert	A	72
— maximal	A	80
Induktivität Bemessungswert	H	0,00018
relativer induktiver Spannungsabfall bei Bemessungswert Strom, Spannung und Frequenz	%	2
Verlustwirkleistung der Wicklung	W	64,8
Verlustwirkleistung des Eisenkerns	W	18,3

Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Flachanschluss
Breite	m	0,219
Höhe	m	0,179
Tiefe	m	0,123

Umgebungsbedingungen:

thermische Klasse gemäß IEC 60085		B
Umgebungstemperatur Bemessungswert	°C	40

Approbationen/ Zertifikate:

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<http://www.siemens.com/industrymall>**CAX-Online-Generator**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=4EP39002US00>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4EP39002US00>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP39002US00&lang=de

letzte Änderung:

16.03.2015