

# Coffrets muraux 19" Pro

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Fiche technique



Les coffrets muraux de la série ROLINE Pro ont été spécialement conçus pour un câblage réseau flexible. Chaque coffret dispose d'une entrée de câble coulissante dans le toit avec un joint en caoutchouc mousse. La construction robuste des boîtiers est en tôle d'acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm.

### Caractéristiques :

- Capacité de charge : 100 kg
- Porte avant en verre trempé, verrouillable
- Verrouillage à 1 point sur la porte avant
- Parties latérales verrouillables et amovibles
- Entrée de câbles à l'arrière et au fond
- Toit avec découpe pour modules de ventilation
- Fentes d'aération pour une ventilation passive et une évacuation de l'air
- Matériel de fixation inclus
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou Noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20

# Coffrets muraux 19" Pro

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Fiche technique

La série ROLINE Pro offre un choix varié de boîtiers muraux en différentes unités de hauteur de 7 U à 20 U et dans les couleurs gris (RAL 7035) et en noir (RAL 9005).

Référence	Hauteur	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur / RAL
26.21.0000	7 U	600	450	gris / RAL 7035
26.21.0170	7 U	600	450	noir / RAL 9005
26.21.0001	7 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0171	7 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0002	9 U	600	450	gris / RAL 7035
26.21.0172	9 U	600	450	noir / RAL 9005
26.21.0003	9 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0173	9 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0004	12 U	600	450	gris / RAL 7035
26.21.0174	12 U	600	450	noir / RAL 9005
26.21.0175	12 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0005	12 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0006	16 U	600	450	gris / RAL 7035
26.21.0176	16 U	600	450	noir / RAL 9005
26.21.0007	16 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0177	16 U	600	600	noir / RAL 9005
26.21.0008	20 U	600	450	gris / RAL 7035
26.21.0178	20 U	600	450	noir / RAL 9005
26.21.0009	20 U	600	600	gris / RAL 7035
26.21.0179	20 U	600	600	noir / RAL 9005

# Coffrets muraux 19" Pro

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Fiche technique




Porte avant en verre trempé




Panneau arrière avec passage de câbles



Panneaux latéraux amovibles



Cylindre de fermeture intégré



Tôle plancher avec entrée de câbles



Toit avec découpes pour la ventilation