

**stumpf**

## station de tri sélectif

FP 45

Capacité 3 x 45 l, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1200 x 300 mm, auto-effaçable, seau intérieur en acier, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair, couvercle en acier RAL5010 bleu gentiane / RAL7016 gris anthracite / RAL1003 jaune signalisation



Numéro d'article: 118086

## stumpf Station de tri sélectif FP 45

### pour fixation murale

station de tri sélectif

- Capacité 3 x 45 l
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1200 x 300 mm
- pour fixation murale
- auto-effaçable
- avec trappe d'insertion
- ouvert, se ferme automatiquement en cas d'incendie
- seau intérieur en acier
- Vidage facile par porte
- verrouillable avec serrure à clé carrée
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair
- couvercle en acier RAL5010 bleu gentiane / RAL7016 gris anthracite / RAL1003 jaune signalisation
- conf. à DIN 4102 ou DIN EN 13501-1
- 5 années de garantie

## Détails techniques

équipement d'élimination	station de tri sélectif	fonction couvercle	ouvert, se ferme automatiquement en cas d'incendie
lieu d'utilisation	intérieur	système de fermeture	serrure à clé carrée
installation	mur	matériau de récipient intérieur	acier
capacité	45 l	Matériau corps	acier
unité collectrice	3 pièce	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1000 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
largeur	1200 mm	matériau de couvercle	acier
profondeur	300 mm	couleur du couvercle	bleu gentiane/gris anthracite/jaune signalisation// RAL5010/RAL7016/RAL1003
coupe-feu	auto-effaçable	vidange par	porte
réservoir intérieur	oui	gerbable	non
mécanique de roulement	non	forme	angulaire
roulant	non	garantie	5 années
couvercle	oui	norme	DIN 4102 // DIN EN 13501-1
type de couvercle	trappe d'insertion	Poids	67,5 kg