



MASTER TL-D De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Elektrische Kenndaten		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)		5200 K
Stromverbrauch	36,8 W	Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	77,4 lm/W	
Lampenstrom (Nom)	0,440 A	Farbwiedergabeindex (CRI)	92	
Allgemeine Eigenschaften		Dimmen		
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmbar	Ja	
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Mechanische Kenndaten		
Lichttechnische Daten		Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]	
Farbcode	952	Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Lichtstrom	2.850 lm	Energieeffizienzklasse	G	
Lichtfarbe	Tageslicht	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg	
Farbkoordinate X (Nom)	0,34	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh	
Farbkoordinate Y (Nom)	0,351			

MASTER TL-D De Luxe

EPREL Registrierungsnummer	423525
Produktdaten	
Full EOC	871150088860025
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10
Bestellcode	88860025
Anzahl pro Verpackung	1


SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	928044595081
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10
EAN Umverpackung	8711500888617

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10

