



## Säure- und Laugenschrank PolyStore

Die Säure- und Laugenschränke PolyStore sind zum praxisorientierten Einsatz in Laboratorien, Werkstätten, Produktion oder Instandhaltung geeignet

- für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten
- gelagert werden dürfen Flüssigkeiten gemäß der Medienliste 40-1.1 des DiBt mit einem Abminderungsfaktor  $A2 \leq 1,1$  sowie Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgende Stoffgruppe einordnen lassen:  
 Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10%  
 Mineralsäuren bis 20%  
 Anorganische Laugen sowie alkalische hydrolyisierende Salze in wässrige Lösung ( $pH > 8$ ), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit)  
 Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8



Bestell-Nr. 281-504-JY

**Gleich mitbestellen**

**Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®**



**SpillGuard®**  
Bestell-Nr. 271-433-JY



**SpillGuard® connect**  
Bestell-Nr. 276-016-JY

**INNOVATION**

- optionaler Einlegeboden für PolyStore-Schrank Breite 1225 mm Bestell-Nr. 281-540-JY

Dezent und zeitgemäß in der Optik. Flügeltüren in lichtgrau, Korpus in anthrazitgrau

Typ	PS 1220-4
Ausführung	4 Einlegeböden
Maße außen B x T x H [mm]	1225 x 640 x 1990
Innenmaße B x T x H [mm]	1130 x 410 x 1750
Traglast Einstellebene [kg]	50
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	75
Gewicht [kg]	95
Bestellnummer	281-504-JY

**Gleich mitbestellen**

**Lüfter für Umweltschrank PolyStore**

- leitet entstehende Gase oder Dämpfe sicher aus dem Schrankinnenraum ab

Bestell-Nr. 212-190-JY

