

## RAPIDLIFT Hydraulik-Stapler



Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 82 x 85 mm, Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 90 mm, einfacher Mast



Artikelnummer: 969008

## RAPIDLIFT Hydraulik-Stapler

**Traglast 1000 kg**

Hydraulik-Stapler

- Traglast 1000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Lenkräder mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 82 x 85 mm
- Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Bauhöhe 1970 mm
- Länge x Breite 1600 x 720 mm
- Gewicht 255 kg
- einfacher Mast
- mit Durchgreifschutz aus Plexiglas
- Fahrgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
- Hubgerüst aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange

### Technische Details

Hebegerät Stapler

Lastschwerpunkt 600 mm

Staplertyp	Hydraulik-Stapler	Material Lenkrollen	Vulkollan
Traglast	1000 kg	Breite Lenkräder	50 mm
Länge Gabel	1150 mm	Durchmesser Lenkräder	200 mm
Breite Gabelzinken	160 mm	Material Gabelrollen	Vulkollan
Hubhöhe (max.)	1500 mm	Breite Gabelrolle	82 mm
Hubhöhe (min.)	90 mm	Durchmesser Gabelrollen	85 mm
Mast Ausführung	einfacher Mast	Material	Stahl
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Oberfläche Fahrgestell	pulverbeschichtet
Bedienung Fahrwerk	manuell	Oberfläche Hubgerüst	pulverbeschichtet
Höhe	1970 mm	Farbe Fahrgestell	tiefschwarz // RAL9005
Länge	1600 mm	Farbe Hubgerüst	blutorange // RAL2002
Breite	720 mm	Gewicht	255 kg
Hub je Pump	26 mm		