

## Cemo Sprühgerät

Stromanschluss 230 V, Arbeitsdruck  
0,3 - 5 bar, Inhalt 20 l, Fördermenge  
1,37 l/min

Artikelnummer: 225434



## Cemo Sprühgerät

für das schnelle Versprühen von Desinfektionsmittel

Sprühgerät

- Stromanschluss 230 V
- für Desinfektionsmittel
- mit Handspritzpistole mit Flachstrahldüse
- Sprühwinkel 110 °
- Arbeitsdruck 0,3 - 5 bar
- Inhalt 20 l
- Kabel 5 m lang
- Fördermenge 1,37 l/min
- Höhe x Breite x Tiefe 380 x 210 x 560 mm
- Gewicht 6 kg

### Technische Details

Reinigungsart	nass	Volumen Behälter	20 l
Reinigungstyp	Sprühgerät	Kabellänge	5 m
Medium	Desinfektionsmittel	Höhe	380 mm
Reinigungsmaschine	Handspritzpistole mit Flachstrahldüse	Breite	210 mm
Akkubetrieb	nein	Tiefe	560 mm
Sprühwinkel	110 °	WEEE-Registrierungsnummer	DE91438011

Arbeitsdruck	0,3-5 bar	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
max. Förderleistung l/min	1,37 l/min	Marke laut EAR-Register	Cemo
Anschlussleistung	230 V	Gewicht	6 kg

## Dazu passt auch ...

141935		Warnschild, Symbol/Text: Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141938		Warnschild, Symbol/Text: Achtung/Gefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141940		Verbotsschild, Symbol/Text: Einfahrt gesperrt, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in rot, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141947		Gebotsschild, Symbol/Text: Pfeil, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in blau, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
500545		Augenschutzschrank, Füllung: Augenspülflaschen, Augenklappe, Kompressen, Einmalhandschuhe, Vliesstofftücher, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 280 x 130 mm, Ausstattung: 1 Boden, 1 Ebene(n), verschließbar mit Magnetverschluss, Konstruktion aus Stahl, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß