

PRODUKTDATENBLATT

XT70

ALPHALINE ●○○


- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41 

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann.
Ideal für antriebsschwache Maschinen.

 Ideal für antriebsschwache Maschinen



Typenbezeichnung	XT70
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikel-Nr.	207438
GTIN	4011890061367
Inhaltsmenge	100
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,036 kg
Produktabmessung	115 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A46T11BF10097
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890062104
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	200 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	3,600 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE