

Artikelnummer: 156930

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8463, B 2500 x T 900 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8463, 8 Schubladen, 2 Fachböden, mit Querstrebe: Die durch eine Querstrebe verbundene Werkbank Serie 8463 bietet acht Schubladen und zwei Fachböden auf jeder Seite. Dabei ist die Werkbank Serie 8463 in zwei Tiefen und Breiten erhältlich. Viel Stauraum und Arbeitsfläche bietet die Werkbank Serie 8463.



In dieser Ausführung hat die Werkbank eine Querstrebe. Unterhalb der 40 mm starken Arbeitsplatte aus Buche-Massiv befinden sich auf jeder Seite je vier Schubladen und zwei Fächer mit einem Fachboden. Die Schubladen sind 120 mm bzw. 150 mm hoch und bieten je eine Tragkraft von 100 kg. Die Schubladen der Werkbank können um gut 90 Prozent ausgezogen werden. Hinzu kommt ein Fach mit einem Fachboden, das wie der 4-seitige Auflagerahmen unterhalb der Arbeitsplatte als Ablagefläche genutzt werden kann. Die Werkbank Serie 8463 trägt eine maximale Flächenlast von 1250 kg und wird vollständig montiert geliefert. Sie können die Werkbank wahlweise in einer Breite von 2500 mm oder 3000 mm sowie einer Tiefe von 700 mm oder 900 mm bestellen. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüße mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppen Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 8 Schubladen: 4 x 120 mm, 4 x 150 mm Schubladen Tragkraft: je 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent 2 Fachböden Mit Querstrebe ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm Breite: 2500 oder 3000 mm Höhe: 840 mm

EAN/GTIN: 4040376461117