

521119-1

✓ AKTIV

Positive Lock | Positive Lock 250


Interne TE-Nummer 521119-1

Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 2 Position, Straight, UL 94V-2, Natural, Nylon, Contact Mating Retention, Positive Lock 250

[Auf TE.com ansehen>](#)



Muffen > Klemmgehäuse, Isolierhülsen und Blöcke > Gehäuse für Crimpkontakte



Kontakttyp: **Buchse**

Gehäusotyp: **Buchse**

Anzahl von Positionen: **2**

Klemmenausrichtung: **Gerade**

UL-Brandschutzklasse: **UL 94V-2**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Anschluss an	Leitungen und Kabel
Produkttyp	Klemmgehäuse
Abdichtbar	Nein
Steckverbindersystem	Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte
Gehäusotyp	Buchse
Isoliert	No

### Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	2
-----------------------	---

### Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Naturbelassen
----------------------	---------------

### Kontaktmerkmale

Kontakttyp	Buchse
Klemmenausrichtung	Gerade
Kontakt-Gegensteckarretierung	Mit

### Montage und Anschluss technik

Polarisiert	Ja
Gegensteckführung	Mit
Gehäuse für Crimpkontakte – Montageausführung	Kabelbefestigung (freihängend)

### Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Nylon
Raster	15.11 mm [.595 in]

### Abmessungen

Länge	24.38 mm [.96 in]
-------	-------------------

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]
---------------------------	-----------------------------

### Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-2
----------------------	----------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1
Verpackungsmethode	Carton

### Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile








## Auch serienmäßig | Positive Lock 250





Schnelltrennanschlüsse(189)

## Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:1-1718346-1  
3POS MQS REC COD ATE Teilnr.:180907  
FF 250 REC HSG 2P NYLON NATTE Teilnr.:5-160432-4  
250 FASTON REC 20-16 AWG TPBRTE Teilnr.:1217378-2  
RCPT 250POS-LOC 22-18 0126TPBRTE Teilnr.:1801176-1  
2W RECEPTACLE HPSL CONNECTOR  
BLACKTE Teilnr.:170325-1  
187 PL MKII REC. 20-16AWG PTBRTE Teilnr.:521766-1  
250 HSG. PL MKIII REC. 10mm 2P NATTE Teilnr.:776428-2  
AS 16, 2P CAP ASSY, KEY 2TE Teilnr.:179720-1  
187 HSG. PL MKII REC. 10mm 2P NATTE Teilnr.:7-2151163-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-  
055F080F

## Dokumente

### Produktzeichnungen

[PL 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6](#)

Englisch

### CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_521119-1\\_K.2d\\_dxf.zip](#)



Englisch

**Kundenmodell**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_521119-1\\_K.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

**Kundenmodell**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_521119-1\\_K.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

---

### Datenblätter/ Katalogseiten

[1654742\\_HOUSEHOLD\\_APPLIANCES\\_RAST5](#)

Englisch

[FASTON Housings](#)

Englisch

[Positive Lock Receptacles](#)

Englisch

---

### Produktspezifikationen

[Positive Lock Mk-III .250 Series](#)

Englisch

[Produktspezifikation](#)

Englisch

---

### Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD\\_521119-1\\_082020131152\\_dmtec](#)

Englisch

[MD\\_521119-1\\_082020131152\\_dmtec](#)

Englisch