

Verarbeiten von Kontakten und Verbindern

Speziallösungen und Zubehör

Pneumatische Crimpmaschinen, Sondermodell CM 25-2

- Crimpmaschine speziell für die Verarbeitung von geschirmten modularen Steckverbindern namhafter Hersteller wie Hirose (TM 11/TM 21), Telegärtner (MP 8), Yamaichi, Drahtex, Molex, AMP, TE usw.
- Konstruktiv ist die Maschine so ausgelegt, dass Isolationscrimp, Abschirmcrimp, Zugentlastungscrimp und Kontaktsrimp in einem Crimpeinsatz ausgeführt werden.



Art. Nr.	EAN 4049002	Ausführung	Profil	Verbinder	↔ mm	⚖ kg
636 30850 3	080418	Crimpmaschine CM 25-2 mit Crimpeinsatz für geschirmte Steckverbinder TM11 – Hirose			325 x 280 x 500 mm	34.000
636 30851 3	080432	Crimpmaschine CM 25-2 mit Crimpeinsatz für geschirmte Steckverbinder MP8 – Telegärtner			325 x 280 x 500 mm	30.000
636 30855 3 2	006050	Crimpmaschine CM 25-2 mit Crimpeinsatz für geschirmte Steckverbinder Y-Con – Yamaichi			325 x 280 x 500 mm	30.000


Spezial-Crimpeinsätze für pneumatische Crimpmaschinen CM 25-1 und CM 25-6

- speziell für die Verarbeitung von extra langen Aderendhülsen
- erzeugen eine Vierkant-Crimpform mit vier profilierten Flächen
- Crimpeinsätze nur in Verbindung mit dem Adapter einsetzbar
- Crimpmaschine CM 25-1 kann nur in reduzierter Hubstellung 6 mm betrieben werden (Arbeiten mit geöffneter Schutzvorrichtung)

Art. Nr.	EAN 4049002	Ausführung	Profil	Verbinder	Abbildung	↔ mm	⚖ g
636 00357 5 0	137860	Spezial-Crimpeinsatz für Aderendhülsen, max. Crimp-Länge 20 mm, 2,5 mm ² / 4,0 mm ² / 6,0 mm ² , Systemmaß 22 mm				32 x 41,5 x 20 mm	110
636 00361 5 0	111655	Spezial-Crimpeinsatz für Aderendhülsen, max. Crimp-Länge 20 mm, 16,0 mm ² / 10,0 mm ² , Systemmaß 22 mm				32 x 41,5 x 20 mm	112
636 01101 5 0	111648	Spezial-Crimpeinsatz für Aderendhülsen, max. Crimp-Länge 20 mm, 16,0 mm ² / 25,0 mm ² , Systemmaß 22 mm				32 x 41,5 x 20 mm	105
636 01026 5 0	146657	Spezial-Crimpeinsatz für Aderendhülsen, max. Crimp-Länge 30 mm, 16,0 mm ² / 10,0 mm ² , Systemmaß 22 mm				32 x 41,5 x 30 mm	160
636 004	042317	Adapter für Systemmaß 22 mm, kompatibel mit CM 25-1 bzw. CM 25-6				35 x 50 x 20 mm	200

Crimphöhenmessschieber

- zur Messung von Crimphöhe und Crimpbreite von 0 – 150 mm/0 – 6"
- Vermeidung von Meßfehlern durch spezielle Meßflächen
- Anzeigegenauigkeit 0,01 mm/0.0005"
- geeignet auch für alle herkömmlichen Meßaufgaben eines Meßschiebers
- große digitale Anzeige, umschaltbar von mm auf inch



Art. Nr. 690 000 1

Art. Nr.	EAN 4049002	Beschreibung	↔ mm	⚖ g
690 000 1	023521	Crimphöhenmessschieber	236	295

Anlegewerkzeug für LSA-Plus

- Werkzeug zum Anlegen von Kabeln auf Leisten, Dosen oder Feldern
- für UTP- und STP-Kabel, Leiterdurchmesser 0,4 bis 0,8 mm
- Eindrücken und Abschneiden des Kabels in einem Arbeitsgang möglich
- verriegelbare Schneideinrichtung für Anlegen ohne Schneiden
- mit integriertem Ziehaken und Entriegelungsklinke



Art. Nr. 723 300

Art. Nr.	EAN 4049002	Beschreibung	↔ mm	⚖ g
723 300	022807	Anlegewerkzeug für UTP- und STP-Kabel, Leiterdurchmesser 0,4 bis 0,8 mm	175	75