



Auffangwannen DENIOS classic-line mit Abfüllbereich, für 1 IBC à 1000 Liter

Mit Abfüllbereich für höhere Sicherheit beim Ab- und Umfüllen. Optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport.

- **Mit Abfüllbereich**
- Mit Abfüllbock als Abfüll- oder Dosierstation einsetzbar
- Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung oder Lackierung
- Zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis

i DENIOS classic-line - Lösungen für jede Anwendung, z.B. Lagerung von bis zu 3 IBC auf einer Wanne, Schutz großer Flächen oder Abfüllen und Dosieren von Gefahrstoffen.



Auffangwannen DENIOS classic-line, für 1 IBC à 1000 Liter

Besonders platzsparende Bauweise. Die optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport.

- **Kannenträger optional für Abfüllarbeiten erhältlich**
- Mit Abfüllbock als Abfüll- oder Dosierstation einsetzbar
- Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung oder Lackierung
- Zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



Für die Lagerung aggressiver Chemikalien empfehlen wir Auffangwannen aus Kunststoff ab Seite 92

classic-line
by DENIOS ■■



Ausstattung	Auffangwannen DENIOS classic-line mit Abfüllbereich, für 1 IBC à 1000 Liter	
	mit Gitterrost	mit Abfüllbock
Auffangvolumen [l]	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	1800	1800
Maße außen B x T x H [mm]	1350 x 1650 x 710	1350 x 1650 x 1180
Bestellnummer pulverbeschichtet	259-383-J9	259-385-J9
Bestellnummer verzinkt	259-384-J9	259-386-J9

ZUBEHÖR	
Bestellnummer Spritzschutz verzinkt, für Auffangwannen mit einer Breite von 1350 mm	114-567-J9
Bestellnummer Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, für Auffangwannen L x B (mm): 1350 x 1650	114-433-J9
Bestellnummer Kannenträger	114-566-J9

classic-line
by DENIOS ■■



Ausstattung	Auffangwannen DENIOS classic-line, für 1 IBC à 1000 Liter	
	mit Gitterrost	mit Abfüllbock
Auffangvolumen [l]	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	1800	1800
Maße außen B x T x H [mm]	1350 x 1300 x 915	1350 x 1300 x 1385
Bestellnummer pulverbeschichtet	259-387-J9	259-389-J9
Bestellnummer verzinkt	259-388-J9	259-390-J9

ZUBEHÖR	
Bestellnummer Spritzschutz verzinkt, für Auffangwannen mit einer Breite von 1350 m	114-567-J9
Bestellnummer Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, für Auffangwannen L x B (mm): 1350 x 1300	114-434-J9
Bestellnummer Kannenträger	114-566-J9