


Produktdatenblatt

MaxiCut[®] Ultra[™] 44-3745

| | |
|---------------------------|--|
| Farbe Beschichtung | Schwarz |
| Farbe Futter | Blau |
| Ausführung | Strickbund, beschichtete Handinnenfläche |
| Beschichtung | NBR (Nitrile Butadiene Rubber) |
| Coating texture | Mikroschaum |
| Futter | UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Spandex |
| Handflächendicke | 1.00 mm |



Maße

| Größe | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) | Größe 12 (XXXL) |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 |
| Länge Handgelenk (mm) | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Breite Handgelenk (mm) | 65 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Breite Handinnenfläche (+/-3 mm) | 82 | 86 | 96 | 98 | 100 | 103 | 106 |
| Nahtfarbe | Blau | Rot | Orange | Weiß | Gelb | Schwarz | Green |

Ergebnisse EN-Prüfung

| Test | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|-------------------------|-----------------|---|
| EN 420: 2003 + A1: 2009 | TÜV Rheinland | Ja |
| EN 388: 2016 | TÜV Rheinland | 4542C |

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.



Produktdatenblatt

MaxiCut[®] Ultra[™] 44-3745

Typische Leistungswerte

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| EN 420 Tastempfinden | Stufe 5 |
| EN 420 pH-Wert | 6.60 |
| EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit | > 8000 Zyklen |
| EN 388:2016 B. Schnitffestigkeit | > 20,0 Index |
| EN 388:2016 C. Weiterreißfestigkeit | > 75 Newton |
| EN 388:2016 D. Durchstichkraft | > 60 Newton |
| EN 388:2016 E. Schnittschutz ISO | ≥ 10 Newton |

HandCare[®]

| | |
|--|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Ja |
| REACH compliant | Ja |
| OekoTex [®] 100 | Zertifiziert |
| Sanitized | Ja |



Besondere Merkmale

| | |
|-------------|----|
| Silikonfrei | Ja |
|-------------|----|

Verpackung

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Paar pro Kunststoffbeutel | 12 |
| Kunststoffbeutel pro Karton | 6 |
| Anzahl Kartons | 72 |
| Kartongröße (mm) | 500 x 295 x 200 |



Produktdatenblatt

MaxiCut[®] Ultra[™] 44-3745

Gewichtung

| Größe | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) | Größe 12 (XXXL) |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 40 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 |
| Bruttogewicht (kg) | 4 | 4.5 | 3.75 | 5 | 5.5 | 5.65 | 5.8 |
| Kartongewicht (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettogewicht (kg) | 3 | 3.5 | 2.75 | 4 | 4.5 | 4.65 | 4.8 |

Ausgabedatum: 18.08.2017

