

Xerox® WorkCentre® 6515

Farb-Multifunktionsdrucker



Systemspezifikationen	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Geschwindigkeit 1-seitig A4 / 210 x 297 mm	Bis zu 28 Seiten/Minute Farbe und Schwarzweiß		
Geschwindigkeit 2-seitig A4 / 210 x 297 mm	NA	Bis zu 19 Seiten/Minute Farbe und Schwarzweiß	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	Bis zu 50.000 Seiten/Monat		
Empfohlenes durchschnittliches monatliches Druckvolumen²	Bis zu 3.000 Seiten		
Prozessor	1,05 GHz		
Speicher	2 GB		
Konnektivität	10/100/1000Base-T Ethernet USB 3.0	10/100/1000Base-T Ethernet USB 3.0 WLAN 802.11n Wi-Fi Direct®	
Papierhandhabung	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Vorlageneinzug			
Kapazität³	Single-Pass Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 50 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 139,7 mm bis 216 x 356 mm		
Materialgewichte	60 bis 125 g/m ²		
Zusatzzufuhr			
Kapazität³	50 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm		
Materialgewichte	60 bis 220 g/m ²		
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefinierte Umschläge Hochglanzkarton Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier		
Behälter 1			
Kapazität³	250 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate 76 x 147 mm bis 216 x 356 mm		
Materialgewichte	60 bis 176 g/m ²		

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Behälter 1			
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefinierte Umschläge Hochglanzkarton Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier		
Optionaler Behälter 2			
Kapazität³	550 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 191 mm bis 216 x 356 mm		
Materialgewichte	60 bis 176 g/m ²		
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefinierte Hochglanzkarton Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier		
Gesamtkapazität			
Drucker-Standardkapazität³	300 Blatt		
Gesamtkapazität des Druckers³	850 Blatt		
Materialausgabe			
Ausgabekapazität³	150 Blatt		
Automatische Duplex-Ausgabe	NA	Standard	
Druckerspezifikationen	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Elektrische Anschlusswerte			
Europa	Spannung: 220-240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50 Hz +/- 3 Hz, 6 A		
Leistungsaufnahme			
Betrieb⁵	220 V: Maximum 370 Watt		
Bereitschaftsmodus⁴	220 V: Maximum 52 Watt		
Ausgeschalteter Zustand⁴	220 V: Maximum 0,3 Watt		
Ruhezustand⁴	220 V: Maximum 1,2 Watt		
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 27 Sekunden		
Betriebsbedingungen			
Temperaturbereich Lagerung Betrieb	-20°C bis 40°C 5°C bis 32°C		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %		
Schalleistungspegel Betrieb Bereitschaft	6,84 B oder weniger 4,25 B oder weniger		
Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	52,5 dB(A) oder weniger 26,3 dB(A) oder weniger		

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)			
Workcentre 6515N, DN und DNI	Breite: 420 mm Tiefe: 506 mm Höhe: 500 mm Gewicht: 30,7 Kg		
550-Blatt-Materialbehälter	Breite: 420 mm Tiefe: 465 mm Höhe: 150 mm Gewicht: 6,7 Kg		
Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)			
Workcentre 6515N, DN und DNI	Breite: 634 mm Tiefe: 580 mm Höhe: 659 mm Gewicht: 36,2 Kg		
550-Blatt-Materialbehälter	Breite: 535 mm Tiefe: 584 mm Höhe: 248 mm Gewicht: 8,5 Kg		
Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems			
Zertifizierungen	CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 1999/5/EC GS-Zeichen Citrix™-Zertifizierung Cerner (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen) Apple® AirPrint® Zertifizierung Google Cloud Print™ Zertifizierung Mopria®-zertifiziert Wi-Fi Alliance-zertifiziert Blauer Engel MEDITECH ENERGY-STAR-konform® Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .		
Kopieren	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Dokumentenscanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie für 50 Blatt		
Format Dokumentenscanner	Vorlagenglas: Bis zu A4 Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 216 x 356 mm		
Geschwindigkeit 1-seitiger Druck	Schwarzweiß: Bis zu 25 Kopien/Minute (Kopien pro Minute) A4 / 210 x 297 mm Farbe: Bis zu 12 Kopien/Minute (Kopien pro Minute) A4 / 210 x 297 mm		
Geschwindigkeit 2-seitiger Druck	Schwarzweiß: Bis zu 37 Kopien/Minute (Kopien pro Minute) A4 / 210 x 297 mm Farbe: Bis zu 21 Kopien/Minute (Kopien pro Minute) A4 / 210 x 297 mm		
Erste Kopie nach	Nur 12 Sekunden vom Vorlagenglas		
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1		
Menge	1 bis 999		
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi		
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten		
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken von Kopierjobs		
Kopierfunktionen	Automatische Hintergrundunterdrückung Buchkopieren Buchkopieren mit Buchmitte löschen Sortierung Helligkeitsregler Randausblendung Ausweiskopie Mehrfachnutzen (N-up) Verkleinern/Vergrößern (25 % - 400 %) Bildverschiebung Vorlagenart Musterkopie Schärfe		

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Druck	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Erste Seite nach	Nur 12 Sekunden Farbe und Schwarzweiß		
Auflösung	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi		
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF		
Maximaler Druckbereich	4 mm Von allen Seitenrändern		
Druckfunktionen	Begleitblätter Broschürendruck Deckblatt / Trennseiten Entwurfsmodus Seitenanpassung Mehrfachnutzen (N-up) Überlagerung PANTONE® -gerechte Volltonfarben-Simulationen Persönlicher Druckauftrag Posterdruck Musterdruck Vorsortierspeicher Schwarzweißdruck-Funktion „Run Black“ Gespeicherter Druckauftrag Geschützte Ausgabe Wasserzeichen		
Drucken von USB-Speichergerät	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) Unterstützt Direktdruck vom Computer über den USB-Anschluss (Typ B) Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS		
Betriebssysteme	Windows® 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® Version 10.9 oder höher Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11i v2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®		
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, Secure SMTP LDAP, Secure LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden		
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS		
Unterstützte Schriften	136 PostScript-Schriften 88 PCL-Schriften		
Mobile Solutions und Mobile Device Apps			
Xerox® Mobile Express Driver®	Benutzer von Mobilgeräten können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Drucker und die meisten Drucker anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe von Benutzern von Mobilgeräten beim Support reduziert sich dadurch erheblich.		
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Drucker und die meisten Drucker anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.		
Apple® AirPrint®	Ausdrucken von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich – Es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroeigene Wi-Fi-Netzwerk die Verbindung dazu her.		
Google Cloud Print™	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus Anwendungen des täglichen Gebrauchs vom Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.		

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Mobile Solutions und Mobile Device Apps			
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (kostenlos aus dem Google Play™ Store)	Das Xerox® Print Service Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über WLAN an einen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN). Das kostenlose Plug-in kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.		
Xerox® Mobile Link App (kostenlos aus dem Google Play™ Store und Apple® App Store)	© Mobile Link App können Sie von Ihrem Mobilgerät (Telefon oder Tablet) aus scannen und E-Mails und Faxmitteilungen versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den MFD übermitteln. Sie können damit im Handumdrehen One-Touch-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manuelle Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscode gekoppelt werden, und mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox®-Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln. (Erhältlich ab Anfang 2017)		
Xerox®-Adapter für WLAN-Druck (Option)	Der optionale Xerox® Wireless Print Solutions Adapter ermöglicht die nahtlose Einbindung Ihrer Xerox®-Drucker und -Multifunktionsdrucker in moderne mobile und desktopbasierte Workflows, unabhängig von Ihrer Büroumgebung. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.com/WPSA .)		
Scannen	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Funktionalität	Farbe und Schwarzweiß		
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System kopiert oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden		
Zufuhrgeschwindigkeit - Schwarzweiß	Scannen mit bis zu 37 ipm – A4 / 210 x 297 mm		
Zufuhrgeschwindigkeit - Farbe	Scannen mit bis zu 21 ipm – A4 / 210 x 297 mm		
Auflösung	Optisch – 600 x 600 dpi		
Bittiefe	24-Bit Farbe / 8-Bit Graustufen		
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis zu A4 Vorlageneinzug: Bis zu 216 x 356 mm		
Netzwerkablageprotokoll	FTP SMTP SMB/SMB2		
Dateiformate	JPG Einzel- und Mehrseiten-TIFF PDF Durchsuchbares PDF mit integrierter optischer Zeichenerkennung (ORC)		
Scannertreiber-Kompatibilität	WIA TWAIN		
Unterstützte Scanziele	Scanausgabeziel E-Mail (lokales Adressbuch oder LDAP-Integration) Scanausgabeziel Netzwerk (über FTP/SMB) Scannen an USB-Speichergerät Scanausgabeziel E-Mail (SMTP) Scanausgabeziel WSD Scanausgabeziel Netzwerkrechner (SMB/ FTP) Scannen an mehrere Ziele in einem einzigen Scan-Vorgang		
Sicherheit	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Sicherheitsfunktionen	Secure HTTPS (TLS) IPsec 802.1x-Authentifizierung S/MIME IP-Filterung Geschützte Ausgabe Geschützter Faxempfang SNMP v3 LDAP (SASL) Netzwerk-Authentifizierung Kerberos Authentifizierung (Unix / Linux / Windows ADS)		
Faxen ⁵	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s		
Speicher	4 MB		
Auflösung	Bis zu 400 x 400 dpi		
Kompression	MH/MR/MMR/JBIG		

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Faxen ⁵	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Faxfunktionen	Rundsenden (an bis zu 200 Nummern) Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden) Erkennung individueller Rufzeichen Faxadressbuch (bis zu 200 Kurzwahlnummern) Faxweiterleitung an E-Mail Faxweiterleitung und lokales Drucken Abruf empfangener Faxe Sperre gegen unerwünschte Faxe Geschützter Faxempfang		
Druckerverwaltung			
Xerox® CentreWare® Web			
	<ul style="list-style-type: none"> • Webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, mit der das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, möglich ist. • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung. 		
Xerox® Integrierter Webserver – Website für integrierte Geräte			
Druckerstatus	Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none"> • Materialbehälterstatus / -inhalt • Verbrauchsmaterialstatus 		
Prüfen der Druckwarteschlange	Komplette Verwaltung der Druckwarteschlange – anhalten, freigeben, vorziehen, löschen		
Auftragsübermittlung	Druckbereite Dateien (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG) Wahl der Ausgabeoption		
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Druckers per Fernzugriff.		
Browser	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52 Opera™ 39		
Remote PrintServices			
Automated Meter Reading (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Druckers für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Druckers. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.		
Automated Supplies Replenishment (ASR)	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.		
Lieferumfang			
	<ul style="list-style-type: none"> • WorkCentre 6515 Farb-Multifunktionsdrucker • Standard-Tonerpatrone: 1 Patrone pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb; jeweils für 1.000 Seiten⁶; Schwarz: für 1.500 Seiten⁶) • CD mit Software und Dokumentation (mit Benutzerhandbuch, Installationsübersicht, Leitfäden zu Sicherheit, Regulierungsaufgaben, Recycling und Entsorgung sowie Garantieerklärung) • Installationsanleitung • Kurzanleitungen • Netzkabel • Faxkabel 		
Verbrauchsmaterial und Zubehör	Menge	Bestellnummer	
Verbrauchsmaterial			
Tonerpatronen mit besonders hoher Kapazität	Cyan: 4.300 Standard Seiten ⁶ Magenta: 4.300 Standard Seiten ⁶ Gelb: 4.300 Standard Seiten ⁶	106R03690 106R03691 106R03692	
Hochleistungs-Tonerpatronen	Schwarz: 5.500 Standard Seiten ⁶ Cyan: 2.400 Standard Seiten ⁶ Magenta: 2.400 Standard Seiten ⁶ Gelb: 2.400 Standard Seiten ⁶	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479	
Standard-Tonerpatronen	Schwarz: 2.500 Standard Seiten ⁶ Cyan: 1.000 Standard Seiten ⁶ Magenta: 1.000 Standard Seiten ⁶ Gelb: 1.000 Standard Seiten ⁶	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475	

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Menge	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Trommeleinheit	Schwarz: 48.000 Seiten ⁷	108R01420
	Cyan: 48.000 Seiten ⁷	108R01417
	Magenta: 48.000 Seiten ⁷	108R01418
	Gelb: 48.000 Seiten ⁷	108R01419
Resttonerbehälter	30.000 Seiten	108R01416
Zubehör		
550-Blatt-Materialbehälter		097S04765
Wireless-Netzwerkadapter		497K16750

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Kann wahrscheinlich nicht kontinuierlich aufrechterhalten werden.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Im ENERGY-STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁵ Telefonanschluss erforderlich.

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁷ Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit bezieht sich auf A4-Material des Gewichts 75 g/m². Variiert je nach Art, Format, Gewicht und Ausrichtung des Druckmaterials sowie Nutzungsweise.

Xerox® WorkCentre® 6515 Farb-Multifunktionsdrucker

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück.
Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.com/about-xerox/recycling.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.xerox.com/office